

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

СОГЛАСОВАНО

Директор ВНИИМС

А.И.Асташенков

03 1997 г.



Измерительно - вычислительные
комплексы "SyberTrol"

Внесены в Государственный
реестр средств измерений
Регистрационный № 16126-97
Взамен №

Выпускаются по технической документации фирмы "Smith Meter Inc" An FMC Corporation subsidiary, США, Германия .

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Измерительно-вычислительные комплексы "SyberTrol" (далее - комплекс) предназначены для определения объема, массы и других параметров нефти и нефтепродуктов, проходящих по трубопроводу и при дозированном наливе. Комплексы применяются в нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленностях для ведения коммерческого учета и контроля за состоянием технологического оборудования узлов учета нефти и нефтепродуктов, управления процессами измерений и поверки средств измерений количества жидкости в процессе эксплуатации.

ОПИСАНИЕ

Комплекс выполнен в нескольких вариантах, в зависимости от требований заказчика:

- комплекс (включая блок ввода/вывода и монитор) располагается на блоке измерительных линий в непосредственной близости от расходомеров, датчиков и задвижек;
- комплекс монтируется на пульте управления в операторной;

- блок ввода-вывода монтируется на узле учета, а монитор с основным микропроцессором устанавливается в операторной.

Особенности комплекса:

- работает одновременно с двумя полностью укомплектованными измерительными линиями, имеющими по два магнитно-индукционных датчика на каждом расходомере, при этом осуществляется контроль сохранности (неискаженности) импульсов;
- работает одновременно с шестью измерительными линиями, если на расходомерах установлено по одному магнито-индукционному датчику импульсов;
- обеспечивает вычисления, необходимые при коммерческом учете, с использованием прямого ввода сигнала от датчика плотности;
- обеспечивает разнообразие форматов сводок данных для последующей распечатки или передачи на центральный компьютер.

В архитектуре комплекса используется три независимых микропроцессора 68332: микропроцессор монитора, основной микропроцессор (супервизор) и микропроцессор ввода/вывода.

Микропроцессор монитора поддерживает, управляемый в режиме меню, многострочный буквенноцифровой дисплей и его графические функции. Он выводит на дисплей меню, которые подсказывают пользователю последовательность операций, а также обеспечивает функцию "Справка".

Основной микропроцессор (супервизор) является главным и отвечает за передачу информации на дисплей и прием информации от клавиатуры, управление процессом ввода/вывода данных, обработку вводимых и генерацию выводимых данных на основе информации, полученной от микропроцессора ввода/вывода и управления функциями всего комплекса.

Микропроцессор ввода/вывода отвечает за согласование цифровых, аналоговых входных/выходных сигналов и ввод частотных импульсных сигналов от расходомеров. Микропроцессор управляет вводом/выводом цифровых сигналов на основании команд, полученных от основного микропроцессора (супервизора).

Управление и программирование комплекса возможно как с помощью внешнего компьютера, так и с помощью дистанционного пульта управления.

Комплекс обеспечивает также управление процессом поверки расходомеров при помощи односторонней или двунаправленной трубопоршневой установки (ТПУ), ТПУ малого объема (компактный прувер), а также проведение сличения по контролльному расходомеру. По завершении процесса поверки оператор имеет возможность либо автоматически ввести новые коэффициенты преобразования, либо подтвердить результаты поверки и оставить старые коэффициенты.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование канала	Кол.,шт	Параметры	Погрешность
Аналоговый входной/выходной токовый	4(8,12)	4-20 мА	±0,025 %
Аналоговый входной/выходной напряжения	4(8,12)	1-5 В	±0,025 %
Частотно-импульсный вход- ной/выходной	6	0-10000 Гц	±1имп
Импульсный входной от плотномера	1	200-5000 Гц	±0,01 %
Аналоговый входной от термометра сопротивления PRTD100 (типа PT100)	6	гр.100 Ом	±0,025 %
Цифровой вход/выход оптически изолирован- ный НО и НЗ	8(16, 24,32)	5...28 В	не нормирует- ся

Тактовая частота процессоров, МГц

10

0.5

Ёмкость памяти, Мбайт

5-300

Период опроса, мс

300, 600, 1200, 2400, 4800,
9600, 19200, 38400

Асинхронная передача данных, бит

Функциональные клавиши, шт	23
Протокол связи	EIA-232, EIA-485
Температура окружающей среды, °C	
при использовании жидкокристаллического дисплея	-15...+60
при использовании электролюминисцентного дисплея	-40...+60
Относительная влажность, %	5...95
Электропитание:	
напряжение -	110/220
-переменный ток, В	24
- постоянный ток, В	47...63
частота, Гц	Eex d II В Т6
Корпус взрывозащищенный	210x700x650
Габаритные размеры, мм	
Масса, кг	45

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность поставки комплексов - в соответствии с технической документацией фирмы.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа не наносится.

ПОВЕРКА

Проверка комплекса производится в соответствии с методикой поверки, разработанной и утвержденной ВНИИМС.

Межповерочный интервал - 1 год.

ОСНОВНОЕ ПОВЕРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Калибраторы постоянного напряжения и силы тока (диапазоны измерений: 0...100 мВ; 0...5 В; 0...10 В; -10...+10 В; 0...5 мА; 4...20 мА, погрешность $\pm 0,015\%$ от разности пределов диапазона).

Магазины сопротивления (диапазон измерений: 10...3000 Ом, относительная погрешность $\pm 0,02\%$).

Измерители тока (диапазон измерений: 0...20 мА, погрешность $\pm 0,02\%$ от разности пределов диапазона).

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 8.009 ГСИ. Нормирование и использование метрологических характеристик средств измерений.

ГОСТ 21552 Средства вычислительной техники. Общие технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение.

ГОСТ 8.438 "Системы информационно-измерительные. Общие требования".

ГОСТ 26203 "Комплексы измерительно-вычислительные. Признаки классификации".

Общие требования".

Техническая документация фирмы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Измерительно-вычислительные комплексы "SyberTrol" соответствуют требованиям технической документации фирмы.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Фирма "Smith Meter Inc" An FMC Corporation subsidiary, США, Германия.

Адрес: "Smith Meter Inc", 1602, Wagner Avenue, PO Box 10428, Erie Pennsylvania, 16514 0428

Телефон: (814)-898-52-12
Факс: (814)-899-34-14

Начальник сектора ВНИИМС



В.И.Никитин

С описанием ознакомлен
Представитель фирмы
Smith Meter Inc.