

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Тепловизоры инфракрасные Fluke моделей TiS20+, TiS60+

Назначение средства измерений

Тепловизоры инфракрасные Fluke моделей TiS20+, TiS60+ (далее по тексту – тепловизоры) предназначены для бесконтактных измерений пространственного распределения радиационной температуры объектов по их собственному тепловому излучению в пределах зоны, определяемой полем зрения оптической системы тепловизоров, и визуализации этого распределения на дисплее тепловизора.

Описание средства измерений

Принцип действия тепловизоров основан на преобразовании теплового излучения от исследуемого объекта, передаваемого через оптическую систему на приемник, в цифровой сигнал и отображении его в виде термограммы на высококонтрастном сенсорном жидкокристаллическом дисплее тепловизора. Приемник представляет собой неохлаждаемую микроболометрическую матрицу инфракрасных высокочувствительных детекторов фокальной плоскости (FPA). Тепловизоры измеряют температуру и отображают распределение температур на поверхности объекта или на границе разделения различных сред.

Тепловизоры являются переносными оптико-электронными измерительными микропроцессорными приборами, работающими в инфракрасной области электромагнитного спектра.

Тепловизоры инфракрасные Fluke моделей TiS20+, TiS60+ отличаются друг от друга по техническим и метрологическим характеристикам, а также по функциональным возможностям.

В тепловизорах используется технология IR-Fusion для наложения друг на друга совмещенных изображений в видимом и ИК-спектре.

Внутреннее программное обеспечение тепловизоров позволяет определять максимальную, минимальную, среднюю температуру, температуру в любой точке теплового изображения объекта и т.д. Измерительная информация, в т.ч. вместе с голосовой аннотацией, может быть записана в память микропроцессора или на съемную карту памяти типа microSD и передана посредством прямого подключения к USB-порту, подключения через HDMI порт или при помощи беспроводной передачи данных (WiFi, Bluetooth) на персональный компьютер или мобильное устройство. В тепловизорах предусмотрена поддержка беспроводной системы Fluke ConnectTM, которая позволяет соединять измерительные приборы в приложении на вашем смартфоне или планшете.

Тепловизоры TiS60+ оснащены системой аннотации фотографий IR-PhotoNotes для создания и связывания с ИК-изображением до пяти визуальных снимков различных объектов, текст или другую информацию, относящуюся к анализу данных и созданию отчетов.

Фотографии общего вида тепловизоров инфракрасных Fluke моделей TiS20+, TiS60+ приведены на рисунках 1 и 2.



Рисунок 1 - Общий вид тепловизоров инфракрасных Fluke модели TiS20+



Рисунок 2 - Общий вид тепловизоров инфракрасных Fluke модели TiS60+

Пломбирование тепловизоров не предусмотрено.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) тепловизоров состоит из двух частей: из встроенного и автономного ПО.

Метрологически значимым является только встроенное ПО, находящееся в ПЗУ, размещенном внутри корпуса тепловизора, и недоступное для внешней модификации.

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий» в соответствии с рекомендацией по метрологии Р 50.2.077-2014, программное обеспечение защищено от преднамеренных изменений с помощью специальных программных средств.

Идентификационные данные встроенной части ПО приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 - Идентификационные данные встроенной части ПО тепловизоров TiS20+

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
Идентификационное наименование ПО	App	FPGA
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	1.2.0	1.0
Цифровой идентификатор программного обеспечения	отсутствует	

Таблица 2 - Идентификационные данные встроенной части ПО тепловизоров TiS60+

Идентификационные данные (признаки)	Значение		
Идентификационное наименование ПО	RE FPGA	RE NIOS	SOC
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	2.0.0	4.0.0	6.3.22
Цифровой идентификатор программного обеспечения	отсутствует		

Автономное программное обеспечение «SmartView» устанавливается на персональный компьютер и предназначено для анализа сохраненных в тепловизоре изображений и составления различных отчетов по данным измерений.

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и основные технические характеристики тепловизоров в зависимости от модели приведены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение	
	TiS20+	TiS60+
Диапазон измерений температуры, °C	от -20 до +150	от -20 до +400
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от -20 до +100 °C включ., °C	±2,0	
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры в диапазоне св. +100 °C, %	±2,0	
Порог температурной чувствительности (при температуре объекта +30 °C), °C	≤0,060	≤0,045
Спектральный диапазон, мкм	от 8 до 14	от 7,5 до 14
Углы поля зрения, градус по горизонтали × градус по вертикали	50°×38°	34°×25°
Минимальное фокусное расстояние, м	0,5	0,46
Пространственное разрешение, мрад	7,6	1,86
Коэффициент излучения	от 0,01 до 1,00	

Таблица 4 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение	
	TiS20+	TiS60+
Разрешающая способность (цена единицы младшего разряда), °C	0,1	
Количество пикселей матрицы детектора, пиксели×пиксели	120×90	320×240
Масса (с аккумулятором), кг, не более	0,72	
Запись изображений или частота обновлений, Гц	9	9 или 30
Габаритные размеры, мм (высота × ширина × длина)	267×101×145	
Напряжение питания, В	7,2 (литий-ионная аккумуляторная батарея) от 12 до 24 (внешний адаптер постоянного тока)	
Срок службы батареи при непрерывном использовании (без Wi-Fi), ч, не менее	4 (фактическое время зависит от настроек и особенностей использования)	
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °C - относительная влажность, %	от -10 до +50 от 10 до 95 (без конденсации)	
Средняя наработка до отказа, ч, не менее	14 000	
Средний срок службы, лет, не менее	5	

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации на тепловизор типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Тепловизор (модель в соответствии с заказом)	TiS20+, TiS60+	1 шт.
Блок питания переменного тока с сетевыми переходниками	-	1 шт.
USB-кабель	-	1 шт.
Руководство по эксплуатации (на русском языке)		1 экз.
Методика поверки	МП 207-022-2020	1 экз.
Аккумуляторные литий-ионные батареи (с индикацией оставшегося заряда)	-	1 шт. для TiS20+ 2 шт. для TiS60+
Прочный переносной кейс для транспортировки	-	1 шт.
Регулируемый ремень для тепловизора (лево- или правосторонний)	-	1 шт. (только для TiS60+)
Двухсекционное зарядное устройство для интеллектуальных батарей	-	1 шт. (только для TiS60+)
Карта microSD с объемом памяти 4 Гбайт	-	1 шт. (только для TiS60+)
Гарантийный регистрационный талон	-	1 шт.

Поверка

осуществляется по документу МП 207-022-2020 «Тепловизоры инфракрасные Fluke моделей TiS20+, TiS60+. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 02.06.2020 г.

Основные средства поверки:

Рабочие эталоны 2-го разряда по ГОСТ 8.558-2009 - источники излучения в виде модели абсолютно черного тела, в т.ч. и протяженные, эталонные с диапазоном воспроизводимых температур от минус 20 до плюс 400 °С.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к тепловизорам инфракрасным Fluke моделей TiS20+, TiS60+

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры

Техническая документация фирмы-изготовителя

Изготовитель

Fluke Corporation, США
Адрес: 6920 Seaway Blvd, Everett, WA 98203, USA
Телефон: +1-888-492-7540
Web-сайт: www.fluke.com

Заводы-изготовители

Fluke Corporation, США
Адрес: 6920 Seaway Blvd, Everett, WA 98203, USA
Телефон: +1-888-492-7540
Web-сайт: www.fluke.com

Wuhan Guide Sensmart Tech Co., Ltd., Китай
Адрес: No. 6, Huanglong Hill South Road,
East Lake Development Zo, Wuhan, P.R. China

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Флюк СИАЙЭС»
(ООО «Флюк СИАЙЭС»)
ИНН 7714829526
Адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.37, к.9
Телефон: (495) 664-75-12
Web-сайт: www.fluke.com/ru-ru
E-mail: info@fluke.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы»
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46
Телефон/факс: (495) 437-55-77 / 437-56-66
E-mail: office@vniims.ru
Web-сайт: www.vniims.ru
Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 29.03.2018 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п.

« ____ » _____ 2020 г.