


ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



Осциллографы цифровые запоминающие WaveRunner 104Xi, WaveRunner 204Xi	Внесены в Государственный реестр средств измерений. Регистрационный № <u>34872-07</u> Взамен № _____
--	--

Выпускаются по технической документации компании "LeCroy Corporation" (США).

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Осциллографы цифровые запоминающие WaveRunner 104Xi, WaveRunner 204Xi (далее - осциллографы) предназначены для исследования формы и измерений амплитудных и временных параметров электрических сигналов с индикацией результатов измерений на экране.

Основными областями применения осциллографов являются электро-радиоизмерения при проведении исследовательских и испытательных работ в лабораторных и производственных условиях.

ОПИСАНИЕ

Конструктивно каждый осциллограф выполнен в виде моноблока.

Осциллографы являются многофункциональными средствами измерений параметров сигналов.

Принцип действия основан на аналогово-цифровом преобразовании входного сигнала осциллографа с последующей его цифровой обработкой и индикацией выборки сигнала на экране осциллографа. Встроенный микропроцессор обеспечивает диалоговое управление работой осциллографа, задает электрические и временные режимы функционирования, выводит на экран форму сигнала и результаты измерений. Вывод протоколов измерений осуществляется через интерфейсы (GPIB, RS232 или сетевую карту Ethernet 10/100 Мбит) на внешний принтер или компьютер. Сопряжение с другими внешними устройствами осуществляется через интерфейсы USB-2.0 (3 разъема), PS/2 (2 разъема), LPT, SVGA, LAN.

По устойчивости к климатическим и механическим воздействиям осциллографы соответствуют 3 группе ГОСТ 22261-94.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полоса пропускания, количество каналов, время нарастания переходной характеристики (ПХ) приведены в таблице 1.

Таблица 1

Модификация осциллографов	Полоса пропускания, МГц	Количество каналов	Время нарастания ПХ (τ_H)
WaveRunner 104Xi	1000	4	450 пс
WaveRunner 204Xi	2000	4	225 пс

Максимальная частота дискретизации (F) в однократном режиме $5,0 \times 10^9$ отсчет/с

Максимальная частота дискретизации (F) в однократном режиме

при объединении 2-х каналов

$10,0 \times 10^9$ отсчет/с,

Входное сопротивление переключаемое

50 Ом/1 МОм.

Диапазон коэффициента отклонения (K_0):

на нагрузке 50 Ом

от 2 мВ/дел до 1 В/дел

на нагрузке 1 МОм

от 2 мВ/дел до 10 В/дел

Пределы допускаемой абсолютной погрешности

измерения напряжения (U), В

$\pm (1,5 \times 10^{-2} \times U + 0,5 \times 10^{-2} \times 8 \times K_0)$

где - U - измеренное значение в В,

8 - количество делений по вертикали, K_0 выражен в В/дел.

Количество точек внутренней памяти (K_T)

от 10×10^6 до 25×10^6 (зависит от опции)

Диапазон коэффициента развертки (K_P)

от 20 пс/дел до 1000 с/дел

Пределы допускаемой абсолютной погрешности

измерения временных интервалов, с

$\pm (5 \times 10^{-6} \times T_{изм})$

где $T_{изм}$ - измеренное значение

временного интервала в с.

Питание от сети переменного тока:

напряжение от 90 до 264 (В),

частота от 47 до 63 (Гц)

напряжение от 90 до 132 (В),

частота от 380 до 420 (Гц)

Потребляемая мощность, не более, ВА

300

Габаритные размеры, не более, мм:

длина

260

ширина

340

высота

152

Масса, не более, кг

6,95

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа проставляется на эксплуатационной документации осциллографов цифровых запоминающих WaveRunner 104Xi, WaveRunner 204Xi. Способ нанесения - типографский или с помощью штампа.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Осциллограф WaveRunner 104Xi (WaveRunner 204Xi) 1 шт. (модификация по заказу)
2. Сетевой кабель 1 шт.
4. Пробник-делитель (1:1/1:10) 4 шт.
3. Передняя крышка 1 шт.
4. Оптическая мышь 1 шт.
5. Компакт-диск с программным обеспечением 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации WRXi-GS-E Rev C 914181-00 Rev A РЭ 1 экз.
7. Методика поверки WRXi-GS-E RevC 914181-00-1 МП 1 экз.

ПОВЕРКА

Поверка проводится в соответствии с документом "Осциллографы цифровые запоминающие WaveRunner 104Xi, WaveRunner 204Xi. Методика поверки" WRXi-GS-E RevC 914181-00-1 МП, утвержденным ФГУП "ВНИИФТРИ" 23.03.2007 г.

При поверке применяются:

- установка для поверки осциллографов К2С-62 (абсолютная погрешности установки напряжения (U_k) составляет $\pm(0,25 \times 10^{-2} \times U_k + 1 \times 10^{-6})$ В, длительность фронта испытательного импульса не более 140 пс с блоком ПХ-1, не более 850 пс с блоком ПХ-2, не более 8,5 нс с блоком ПХ-3);
- генератор перепада напряжения И1-12 (длительность фронта (τ_ϕ) перепада напряжения на внешней согласованной нагрузке (50 ± 1) Ом с формирователями "Ф-00", "Ф-01", "Ф-02" не более 50 пс, с формирователем "Ф-03" не более (100 ± 20) пс, с формирователем "Ф-04" не более 70 пс);
- генератор сигналов высокочастотный программируемый Г4-164 (диапазон частот (F) от 0,1 до 640 МГц, относительная погрешность установки частоты $\pm 5 \times 10^{-7} \times F$).

Межповерочный интервал - один год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22261-94. «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

ГОСТ 22737-89. «Осциллографы электронно-лучевые. Номенклатура параметров и общие технические требования».


Техническая документация компании "LeCroy Corporation" (США).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип осциллографов цифровых запоминающих WaveRunner 104Xi, WaveRunner 204Xi утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Компания "LeCroy Corporation" (США)
Адрес: 700 Chestnut Ridge Road
Chestnut Ridge, NY USA 10977-6499

Генеральный директор
ЗАО "ПриСТ"



А.А. Дедюхин