

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

**Система измерительная массы нефтепродуктов в железнодорожных цистернах ТСБ-2 АО «Газпромнефть-ОНПЗ»**

### **Назначение средства измерений**

Система измерительная массы нефтепродуктов в железнодорожных цистернах ТСБ-2 АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (далее - ИС ТСБ-2) предназначена для измерений аналоговых унифицированных электрических сигналов силы постоянного тока от 4 до 20 мА, а также цифровых электрических сигналов при измерениях массы нефтепродуктов, отгруженных в железнодорожные цистерны, в соответствии с аттестованной методикой (методом) измерений «Инструкция. Государственная система обеспечения единства измерений. Масса нефтепродуктов. Методика измерений системой измерительной массы нефтепродуктов в железнодорожных цистернах ТСБ-2 АО «Газпромнефть-ОНПЗ», регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений ФР.1.29.2017.26020.

### **Описание средства измерений**

Принцип действия ИС ТСБ-2 основан на измерении, преобразовании и обработке контроллером программируемым SIMATIC S7-1200 входных сигналов, поступающих по измерительным каналам от первичных измерительных преобразователей температуры и давления, а также цифровых электрических сигналов от весов вагонных, и последующего вычисления массы нефтепродуктов, определяемой как разность массы заполненных и массы порожних железнодорожных цистерн, измеренных прямым методом статических измерений взвешиванием на весах расцепленных железнодорожных цистерн или взвешиванием на весах в движении нерасцепленных железнодорожных цистерн и составов из них, с корректировкой на выталкивающую силу воздуха.

ИС ТСБ-2 состоит из весов вагонных 7260 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее - регистрационный номер) 14819-06) (модификация 7260Р) (далее - весы), преобразователя (датчика) давления измерительного ЕJX510A (регистрационный номер 59868-15) (далее - ЕJX510A), термопреобразователя сопротивления серии TR (регистрационный номер 64818-16) (модификация TR10-L) (далее - TR10-L), преобразователя измерительного серии YTA модели YTA70 (регистрационный номер 26112-08) (далее - YTA70), контроллера программируемого SIMATIC S7-1200 (регистрационный номер 63339-16) (далее -SIMATIC S7-1200), автоматизированного рабочего места оператора, программно-аппаратного комплекса ARSCIS.

Масса заполненных и порожних железнодорожных цистерн, составов из заполненных железнодорожных цистерн и составов из порожних железнодорожных цистерн измеряется с помощью весов. Нескорректированная масса нефтепродуктов, принимаемых или отпускаемых в железнодорожные цистерны, определяется как разность массы груженой и массы порожней железнодорожных цистерн. Скорректированная масса нефтепродуктов вычисляется путем умножения нескорректированной массы нефтепродуктов на коэффициент, учитывающий выталкивающую силу воздуха, рассчитанный с учетом температуры и давления воздуха, измеренных по соответствующим измерительным каналам, и плотности нефтепродукта, определяемой в лаборатории.

ИС ТСБ-2 представляет собой единичный экземпляр измерительной системы, спроектированной для конкретного объекта из компонентов серийного отечественного и импортного изготовления. Монтаж и наладка ИС ТСБ-2 осуществлены непосредственно на объекте эксплуатации в соответствии с проектной документацией ИС ТСБ-2 и эксплуатационными документами ее компонентов.

ИС ТСБ-2 обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- автоматизированное измерение, вычисление, регистрацию, обработку, хранение и индикацию массы нефтепродуктов в железнодорожных цистернах с учетом корректировки на выталкивающую силу воздуха;
- автоматическое распознавание номеров и типов железнодорожных цистерн, прошедших через систему взвешивания;
- архивирование и хранение данных по операциям приема и отпуска нефтепродуктов;
- формирование, отображение и печать текущих отчетов;
- самодиагностика;
- защита системной информации и защита от несанкционированного доступа к программным средствам.

### Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) ИС ТСБ-2 обеспечивает реализацию функций ИС ТСБ-2. ПО ИС ТСБ-2 можно разделить на две группы - встроенное ПО и внешнее ПО.

Встроенное ПО, влияющее на метрологические характеристики, устанавливается в энергозависимую память измерительных модулей SIMATIC S7-1200 и в процессе эксплуатации ИС ТСБ-2 изменению не подлежит.

Внешнее ПО представляет собой метрологически значимую часть ПО программно-аппаратного комплекса ARSCIS, установленную на персональный компьютер автоматизированного рабочего места оператора ИС ТСБ-2. Защита внешнего ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений и обеспечение его соответствия утвержденному типу осуществляется путем разграничения прав пользователей, идентификации, защиты от несанкционированного доступа.

Идентификационные данные ПО ИС ТСБ-2 приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО ИС ТСБ-2

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	arscis.weightcalculator
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.0.0.1
Цифровой идентификатор ПО	6909ABA6
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	CRC32

ПО ИС ТСБ-2 защищено от несанкционированного доступа, изменения алгоритмов и установленных параметров путем введения пароля, ведения доступного только для чтения журнала событий.

Уровень защиты ПО ИС ТСБ-2 «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

### Метрологические и технические характеристики

Метрологические характеристики ИС ТСБ-2 представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Метрологические характеристики ИС ТСБ-2

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений массы нефтепродуктов в железнодорожной цистерне, кг	от 55000 до 130000
Диапазон измерений атмосферного давления, кПа	от 0 до 200
Диапазон измерений температуры воздуха, °C	от -50 до +100
Пределы допускаемой приведенной погрешности при преобразовании входного аналогового сигнала силы постоянного тока от 4 до 20 мА в цифровое значение измеряемого параметра, %	±0,2

Окончание таблицы 2

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерительного канала атмосферного давления, %	$\pm 0,75$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерительного канала температуры воздуха, °C	$\pm 0,7$
Пределы допускаемой погрешности измерительного канала массы в режиме статического взвешивания железнодорожных цистерн:	
- от НмПВ до 500e вкл.	$\pm 1,0e$
- св. 500e до 2000e вкл.	$\pm 2,0e$
- св. 2000e	$\pm 3,0e$
Пределы допускаемой погрешности измерительного канала массы в режиме взвешивания нерасцепленных железнодорожных цистерн в движении:	
- от НмПВ до 35 % НПВ вкл., % от 35 % НПВ	$\pm 0,3$
- св. 35 % НПВ, % от измеряемой массы	$\pm 0,3$
Пределы допускаемой относительной погрешности вычислений системы сбора и обработки информации, %	$\pm 0,01$
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы нефтепродуктов, %:	
- при прямом методе статических измерений взвешиванием на весах расцепленных железнодорожных цистерн	$\pm 0,4$
- при прямом методе статических измерений взвешиванием на весах движущихся нерасцепленных железнодорожных цистерн и составов из них	$\pm 0,5$
Примечания	
1 НмПВ - наименьший предел взвешивания весов, равный 0,4 т (в режиме статического взвешивания железнодорожных цистерн) и 1 т (в режиме повагонного взвешивания нерасцепленных железнодорожных цистерн в движении).	
2 e - цена поверочного деления весов, равная 20 кг (в диапазоне измерений до 100 т при НПВ равной 200 т) и 50 кг (в диапазоне измерений от 100 до 200 т при НПВ равной 200 т).	
3 НПВ - наибольший предел взвешивания, равный 100 т/200 т (зависит от настройки весов).	

Технические характеристики ИС ТСБ-2 представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Технические характеристики ИС ТСБ-2

Наименование характеристики	Значение
Параметры электрического питания:	
- напряжение переменного тока, В	$220_{-33}^{+22}$
- частота переменного тока, Гц	$50_{-1}^{+1}$
Потребляемая мощность, кВ·А, не более	3
Габаритные размеры грузоприемного устройства весов, мм, не более:	
- длина	24000
- ширина	2050
Масса грузоприемного устройства, кг, не более	20000

Окончание таблицы 3

Наименование характеристики	Значение
Габаритные размеры шкафа системы сбора и обработки информации, мм, не более:	
- ширина	800
- высота	2000
- глубина	600
Масса шкафа системы сбора и обработки информации, кг, не более	300
Условия эксплуатации:	
- температура окружающей среды в месте установки грузоприемного устройства весов, ЕХ510А и ТР10-Л, °С	от -45 до +45
- температура окружающей среды в месте установки весоизмерительного прибора весов, °С	от -10 до +45
- температура окружающей среды в месте установки YTA70, °С	от -40 до +45
- температура окружающей среды в месте установки шкафа системы сбора и обработки информации, °С	от +10 до +30
- относительная влажность (без конденсации влаги), %	не более 95
- атмосферное давление, кПа	от 84,0 до 106,7

#### Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта типографским способом.

#### Комплектность средства измерений

Комплектность ИС ТСБ-2 представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Комплектность ИС ТСБ-2

Наименование	Обозначение	Количество
Система измерительная массы нефтепродуктов в железнодорожных цистернах ТСБ-2 АО «Газпромнефть-ОНПЗ», заводской № 02		1 шт.
Система измерительная массы нефтепродуктов в железнодорожных цистернах ТСБ-2 АО «Газпромнефть-ОНПЗ». Паспорт		1 экз.
МП 1104/1-311229-2017 Государственная система обеспечения единства измерений. Система измерительная массы нефтепродуктов в железнодорожных цистернах ТСБ-2 АО «Газпромнефть-ОНПЗ». Методика поверки	МП 1104/1-311229-2017	1 экз.

#### Проверка

осуществляется по документу МП 1104/1-311229-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Система измерительная массы нефтепродуктов в железнодорожных цистернах ТСБ-2 АО «Газпромнефть-ОНПЗ». Методика поверки», утвержденному ООО Центр Метрологии «СТП» 11 апреля 2017 г.

Основное средство поверки:

- средства измерений в соответствии с нормативными документами на поверку средств измерений, входящих в состав ИС;
- калибратор многофункциональный MC5-R-IS (регистрационный номер 22237-08): диапазон воспроизведения силы постоянного тока от 0 до 25 мА, пределы допускаемой основной погрешности воспроизведения  $\pm(0,02\% \text{ показания} + 1 \text{ мкA})$ .

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик ИС ТСБ-2 с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке ИС ТСБ-2.

### **Сведения о методиках (методах) измерений**

«Инструкция. Государственная система обеспечения единства измерений. Масса нефтепродуктов. Методика измерений системой измерительной массы нефтепродуктов в железнодорожных цистернах ТСБ-2 АО «Газпромнефть-ОНПЗ», регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений ФР.1.29.2017.26020.

### **Нормативные документы, устанавливающие требования к системе измерительной массы нефтепродуктов в железнодорожных цистернах ТСБ-2 АО «Газпромнефть-ОНПЗ»**

ГОСТ Р 8.595-2004 ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений

ГОСТ Р 8.903-2015 ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Методики (методы) измерений

### **Изготовитель**

Акционерное общество «Стандарт Безопасности» (АО «Стандарт Безопасности»)

ИНН 7718554537

Адрес: 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 79А, офис 612

Юридический адрес: 105568, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чечулина, д. 11, корпус 1

Телефон (факс): (812) 388-72-34, (812) 369-22-77

Web-сайт: <http://www.secst.ru>

### **Испытательный центр**

Общество с ограниченной ответственностью Центр Метрологии «СТП»

Адрес: 420107, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50, корп. 5, офис 7

Телефон (факс): (843) 214-20-98, (843) 227-40-10

Web-сайт: <http://www.ooostp.ru>

E-mail: [office@ooostp.ru](mailto:office@ooostp.ru)

Аттестат аккредитации ООО Центр Метрологии «СТП» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311229 от 30.07.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.