



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.38.018.В № 72219

Срок действия до 07 декабря 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Измерители мощности дозы ИМД-7

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛИТЕХФОРМ-М"
(ООО "ПОЛИТЕХФОРМ-М"), г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 73411-18

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ГКПС 45.00.00.000 МП

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2,5 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 07 декабря 2018 г. № 2612

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулешов



" 14 12 2018 г.

Серия СИ

№ 033634

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Измерители мощности дозы ИМД-7

Назначение средства измерений

Измерители мощности дозы ИМД-7 (далее по тексту – дозиметры) предназначены для измерений мощности амбиентного эквивалента дозы фотонного ионизирующего излучения (далее - МАЭД), амбиентного эквивалента дозы фотонного ионизирующего излучения (далее - АЭД), плотности потока бета-частиц, плотности потока альфа-частиц.

Описание средства измерений

Принцип действия дозиметров основан на преобразовании энергии ионизирующих излучений в электрические импульсы с помощью газоразрядных счётчиков Гейгера-Мюллера.

Конструктивно дозиметры выполнены в виде базового измерительного блока (далее – пульт) в герметичном металлическом корпусе со встроенными детекторами, устройствами индикации и управления, и набора сменных внешних блоков детектирования (далее – блоков) БДПА-07, БДПБ-07, БДБГ-07 и БДКС-07. Подключение блоков к пульта осуществляется при помощи гибкого кабеля. Управление работой дозиметра осуществляется при помощи семикнопочной клавиатуры, расположенной на передней панели пульта. В пультах и в блоке БДБГ-07 используются два типа детекторов (Бета-2М и Гамма-1-1).

При работе с дозиметром возможен выбор режима измерений: режим измерений МАЭД с индикацией статистического разброса (основной режим) и режим измерений МАЭД со временем измерения 2 секунды (поисковый режим).

Варианты исполнения дозиметров отличаются комплектацией:

ИМД-7Б – измеритель мощности дозы бортовой, состоит из пульта без сменных внешних БД;

ИМД-7БС - измеритель мощности дозы бортовой специальный, состоит из пульта и блока БДБГ-07;

ИМД-7С - измеритель мощности дозы специальный, состоит из пульта и блока БДБГ-07, имеет адаптер сетевой;

ИМД-7Н - измеритель мощности дозы носимый, состоит из пульта и блоков БДПА-07, БДБГ-07 и БДКС-07;

ИМД-7НС - измеритель мощности дозы носимый специальный, состоит из пульта и блоков БДПА-07, БДПБ-07, БДБГ-07 и БДКС-07.

Дозиметр комплектуются удлинительной штангой, дополнительным выносным батарейным отсеком и двумя адаптерами для питания от внешних источников постоянного и переменного тока.

Общий вид пульта дозиметра, блоков с указанием мест пломбирования представлен на рисунках 1-5.



Рисунок 1 - Общий вид блока БДБГ-07



Рисунок 2 - Общий вид блока БДКС-07



Рисунок 3 - Общий вид блока БДПА-07



Рисунок 4 - Общий вид блока БДПБ-07



Рисунок 5 - Общий вид пульта ИМД-7

Программное обеспечение

Конструкция дозиметров исключает возможность несанкционированного влияния на программное обеспечение СИ и измерительную информацию.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон энергий фотонного ионизирующего излучения, пульт, блок БДБГ-07, блок БДКС-07, кэВ	от 50 до 3000
Диапазон измерений МАЭД (основной режим), Зв/ч: - пульт, блок БДБГ-07 - блок БДКС-07	от 10^{-7} до 10 от 10^{-7} до $2 \cdot 10^{-3}$
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений МАЭД фотонного излучения (основной режим), %	$\pm(15+3,5/N)^{(1)}$
Диапазон измерений МАЭД (поисковый режим), Зв/ч: - пульт, блок БДБГ-07	от 10^{-5} до 10
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений МАЭД (поисковый режим) фотонного излучения, %: - пульт, блок БДБГ-07	$\pm(25+150/N)^{(1)}$

Продолжение таблицы 1

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений МАЭД на каждые 10 °С изменения температуры в рабочем диапазоне от -40 до +15 °С и от 25 до 55 °С, %	± 3
Диапазон измерений АЭД пультом дозиметра, Зв	от 10 ⁻⁶ до 100
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений АЭД пультом дозиметра, %	±15
Энергетическая зависимость чувствительности от энергии фотонного ионизирующего излучения (относительно ¹³⁷ Cs) в диапазоне энергий от 0,05 до 0,06 МэВ, %	от минус 40 до +10
Энергетическая зависимость чувствительности от энергии фотонного ионизирующего излучения (относительно ¹³⁷ Cs) в диапазоне энергий от 0,06 до 3,0 МэВ, %	±25
Диапазон энергий альфа-частиц (блок БДПА-07), МэВ	от 4,1 до 6,2
Диапазон измерений плотности потока альфа-частиц (блок БДПА-07), с ⁻¹ ·см ⁻²	от 0,01 до 1500
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений плотности потока альфа-частиц блоком БДПА-07 (в геометрии плоского поверхностного источника на основе ²³⁹ Pu), %	±(20+0,3/φ) ⁽²⁾
Диапазон средних (граничных) энергий бета-излучения (блоки БДКС-07 и БДПБ-07), МэВ	от 0,08 до 1,5 (от 0,2 до 3,5)
Диапазон измерений плотности потока бета-частиц блоками БДКС-07 и БДПБ-07, с ⁻¹ ·см ⁻²	от 0,10 до 1500
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений плотности потока бета-частиц блоками БДКС-07 и БДПБ-07 (в геометрии плоского поверхностного источника на основе ⁹⁰ Sr- ⁹⁰ Y), %	±(20+3,5/φ _β) ⁽³⁾
Диапазон измерений плотности потока бета-частиц блоками БДКС-07 и БДПБ-07, в присутствии гамма-излучения с энергией от 0,661 до 1,25 МэВ для блока БДКС-07 и от 0,06 до 1,25 МэВ для блока БДПБ-07, с ⁻¹ ·см ⁻² : - от 1 до 10 мкЗв/ч - от 10 до 30 мкЗв/ч - от 30 до 100 мкЗв/ч	от 0,60 до 1500 от 1,5 до 1500 от 3,0 до 1500
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений плотности потока бета-частиц в присутствии гамма-излучения от 1 до 100 мкЗв/ч блоками БДКС-07 и БДПБ-07 (в геометрии поверхностного источника на основе ⁹⁰ Sr- ⁹⁰ Y), %	±(25+2·Н/φ _β)
Анизотропия чувствительности при энергии γ-излучения 0,661 МэВ (Cs-137), %: - для пульта (кроме стороны батарейного отсека, индикатора и боковых сторон); - для БДГБ-07 (кроме стороны разъема и противоположной ему стороны, боковых сторон); - для БДКС-07 (кроме стороны разъема и противоположной ему стороны, боковых сторон)	±30 ±30 ±30

(1) Н – безразмерная величина, численно равная измеренному значению МАЭД, мкЗв/ч
(2) φ – безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока альфа-частиц, с⁻¹·см⁻²
(3) φ_β – безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока бета-частиц, с⁻¹·см⁻²

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Параметры электропитания: от сети переменного тока – напряжение, В – частота, Гц от источника постоянного тока – напряжение, В от химических элементов питания (2 аккумулятора типоразмера С) – напряжение, В	от 187 до 242 от 47 до 53 от 9 до 33 от 2 до 3
Ток, потребления при номинальном значении напряжении (3 В) не более, мА	20
Время установления рабочего режима, мин, не более	1
Режим работы при питании дозиметра от сети	непрерывный круглосуточный
Время непрерывной работы от химических источников питания, не менее, ч	100
Нестабильность за 24 часа непрерывной работы, %	±5
Радиационная стойкость, Гр	100
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	30000
Средний срок службы, лет, не менее	15
Нормальные условия применения: – температура окружающего воздуха, °С – относительная влажность окружающего воздуха при температуре 20 °С, % – атмосферное давление, кПа	от +15 до +25 от 30 до 80 от 84 до 106,7
Рабочие условия применения: – температура окружающего воздуха, °С – относительная влажность окружающего воздуха при температуре 35 °С, %, не более – атмосферное давление, кПа	от минус 40 до +55 98 от 60 до 106,7

Таблица 3 - Габаритные размеры и масса дозиметров

Составные части дозиметров	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более
Пульт (длина×ширина×высота)	164×146×71	1,35
Блок БДПА-07 (диаметр×высота)	58×160	0,31
Блок БДПБ-07 (длина×ширина×высота)	193×102×32	0,55
Блок БДБГ-07 (длина×ширина×высота)	193×102×32	0,55
Блок БДКС-07 (длина×ширина×высота)	193×102×32	0,55
Выносной батарейный отсек (без элементов питания и без провода) (диаметр×высота)	35×148	0,21
Адаптер внешний (без провода) (длина×ширина×высота)	195×102×32	0,51
Штанга (в сложенном состоянии) (длина×ширина×высота)	400×85×41	0,25
Адаптер сетевой (без провода) (длина×ширина×высота)	102×83×66	0,50

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации и формуляра.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Пульт ИМД-7	ГКПС 45.01.00.000-01	1 шт.
Блок БДПА-07	ГКПС 45.05.00.000-01	1 шт.
Блок БДПБ-07	ГКПС 45.03.00.000-02	1 шт.
Блок БДБГ-07	ГКПС 45.04.00.000-02	1 шт.
Блок БДКС-07	ГКПС 45.02.00.000-02	1 шт.
Отсек батарейный выносной	ГКПС 45.06.00.000-01	1 шт.
Штанга телескопическая	ГКПС 45.07.00.000	1 шт.
Кабель Н	ГКПС 45.08.00.000	1 шт.
Адаптер внешний	ГКПС 45.09.00.000-01	1 шт.
Адаптер сетевой	ГКПС 45.10.00.000	1 шт.
Кабель бортового питания	ГКПС 45.11.00.000	1 шт.
Укладочный футляр	-	1 шт.
Ремень	-	1 комплект
Элемент питания (аккумулятор R14 или С)	-	4 шт.
Комплект ЗИП-О	ГКПС 45.00.00.000-04 ЗИ	1 комплект
Руководство по эксплуатации (в зависимости от комплекта поставки)	ГКПС 45.00.00.000 РЭ ГКПС 45.00.00.000-01 РЭ ГКПС 45.00.00.000-02 РЭ ГКПС 45.00.00.000-03 РЭ ГКПС 45.00.00.000-04 РЭ	1 экз.
Методика поверки	ГКПС 45.00.00.000 МП	1 экз.
Формуляр (в зависимости от комплекта поставки)	ГКПС 45.00.00.000-ФО ГКПС 45.00.00.000-01ФО ГКПС 45.00.00.000-02ФО ГКПС 45.00.00.000-03ФО ГКПС 45.00.00.000-04ФО	1 экз.
Ведомость эксплуатационных документов	ГКПС 45.00.00.000-04ВЭ	1 экз.

Поверка

осуществляется по документу «Инструкция. Измерители мощности дозы ИМД-7. Методика поверки» ГКПС 45.00.00.000 МП», утверждённому ФГБУ «ГНМИЦ» Минобороны России 17.09.2018.

Основные средства поверки:

– дозиметрические поверочные установки гамма - излучения в соответствии с ГОСТ Р 8.804-2012: диапазон мощности амбиентного эквивалента дозы от $5 \cdot 10^{-7}$ до 10 Зв/ч , пределы допускаемой относительной погрешности измерений $\pm 10 \%$;

– источники бета-излучения закрытые с радионуклидами стронций-90+иттрий-90 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде (рег. №) 61305-15): активность от 5 до 10^5 Бк , пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения $\pm 6 \%$;

– источники альфа-излучения закрытые с радионуклидом плутоний-239 (рег. № 61304-15): активность от 5 до 10^5 Бк , пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения $\pm 6 \%$.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик дозиметров с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в виде наклейки или оттиска поверительного клейма.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к измерителям мощности дозы ИМД-7

ГОСТ 8.033-96 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений активности радионуклидов, потока и плотности потока альфа, бета-частиц и фотонов радионуклидных источников

ГОСТ 8.070-2014 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений поглощенной и эквивалентной доз и мощности поглощенной и эквивалентной доз фотонного и электронного излучений

ГОСТ 27451-87 Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия

ГОСТ 25851-83 Приборы радиометрические. Методы измерения основных параметров
ТУ 4362-007-45167996-15 (ГКПС 45.00.00.000 ТУ) Измеритель мощности дозы ИМД-7.
Технические условия

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИТЕХФОРМ-М»
(ООО «ПОЛИТЕХФОРМ-М»)
ИНН 7724187733
Адрес: 115404, г. Москва, ул. Рязская, д. 13, к. 1
Телефон: (499) 218-26-14, факс: (499) 218-26-24
E-mail: office@ptfm.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главный научный метрологический центр» Министерства обороны Российской Федерации
Адрес: 141006, г. Мытищи, Московская область, ул. Комарова, д. 13
Телефон: (495) 583-99-23, факс: (495) 583-99-48
Аттестат аккредитации ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311314 от 13.10.2015 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



А.В. Кулешов

М.п. «14/12» 2018 г.